


Kroepelin
Längenmesstechnik

Macki do pomiarów wewnętrznych z długimi ramionami, zakres pomiarowy: 70-120 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	438953 70-120
GTIN	2050001743152
Klasa artykułu	46Q

Opis

Wykonanie:

1 ramię stałe, 1 ruchome; sferyczne końcówki pomiarowe z HM. Stopień wychylenia ramienia ruchomego przenoszony jest na czujnik zegarowy, na którym można bezpośrednio odczytać wynik pomiaru.

norma: Norma zakładowa

stopień ochrony IP: IP 65

Kalibracja: C7

odczyt: 0,05 mm

granica błędu: 0,05 mm

Ø kulki czujnika z HM: 2 mm

minimalna szerokość rowka: 3,3 mm

maksymalna głębokość rowka: 8 mm

maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru): 192 mm

Opis techniczny

maksymalna długość dźwigienki L (głębokość pomiaru)	192 mm
odczyt	0,05 mm
Ø kulki czujnika z HM	2 mm
minimalna szerokość rowka	3,3 mm
maksymalna głębokość rowka	8 mm

zakres pomiarowy	70 - 120 mm
granica błędu	0,05 mm
Ø czujnika zegarowego	60 mm
Kalibracja	C7
norma	Norma zakładowa
stopień ochrony IP	IP 65
Technika pomiarowa	analogowy

Usługi

Kalibracja macek pomiarowych zewn. i wewn.	013850
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Zewn. / wewn. skrót	011320