

**Garant****Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250610 25/11
GTIN	4045197650504
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Noże 25/11 mm kod ISO uchwytu: PDJNR/L 2525M11  
pasująca wymienna płytki skrawająca: DN.. 1104..  
Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 32 mm  
długość główki L<sub>1</sub>: 33 mm  
długość całkowita L: 150 mm  
płytki podporowa: 259031 7

**Opis techniczny**

zestawy tulejek sprężystych,	259044 4
zestaw kołków sprężystych	259047 3
Dźwigienka	259015 7
pasująca wymienna płytki skrawająca	DN.. 1104..
kod ISO uchwytu	PDJNR/L 2525M11
płytki podporowa	259031 7
Miejsce połączenia / podziału	25×25 mm
wielk. płytki	11 mm
Wielkość chwytu	25 mm
długość główki L <sub>1</sub>	33 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
śrubado dźwigni	259018 6

długość całkowita L	150 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

Wkręt do dźwigienki	259110
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259410
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259510
Dźwigienka	259010
płytki podporowa	259210
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 2,5 mm	674242 2,5
płytki podporowa Typ 7	259031 7
Dźwigienka Typ 7	259015 7
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 4	259044 4
Wkręt do dźwigienki Typ 6	259018 6
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 3	259047 3