

Garant**CCMT 060202, Gatunek: CU7010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260050 CU7010
GTIN	4045197666789
Klasa artykułu	21G

Opis

CCMT 060202 CU7010 Gatunek: CU7010

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: MF

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 210 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Łamacz wiórów	SS
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 210 m/min

głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
promień naroża	0,2 mm
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	80 - 140 m/min
Gatunek	CU7010
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	Cermetal
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060202
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia