

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250610 20/15
GTIN	4045197650511
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Dźwigienka	259015 8
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
płytką podporową	259031 28
śrubado dźwigni	259018 7
Wielkość chwytu	20 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	DN.. 1506..
kod ISO uchwytu	PDJNR/L 2020K15
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
zestaw kołków sprężystych	259047 2
wielk. płytki	15 mm
długość główki L ₁	35 mm
długość całkowita L	125 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
płytki podporowe Typ 28	259031 28
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
śrubado dźwigni Typ 7	259018 7
Dźwigienka Typ 8	259015 8
Bit Precision Bit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500