

HOLEX®**Głębokościomierze, zakres pomiarowy: 100 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	418000 100
GTIN	4045197326997
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Szyna pomiar. i noniusz z wyraźnie wygrawerowaną skalą. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie szlifowane. Noniusz chromowany na matowo. Szyna pomiarowa z cienką, hartowaną iglicą pomiarową umieszczoną z przodu (o \varnothing 1,0mm, długość 8mm). **Szyna pomiarowa przekładana.**

w dostawie::

Od wielk. 500 w kasecie.

norma: DIN 862

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Kalibracja: A1

Opakowanie: etui

podziałka: 1/20 mm

długość noniusza: 39 mm

odsadzenie pomiarowe a: 1 mm

odsadzenie pomiarowe b: 8 mm

długość mostka: 50 mm

przekrój szyny pomiarowej: 8×3 mm

Opis techniczny

długość noniusza	39 mm
zakres pomiarowy	0 - 100 mm
odsadzenie pomiarowe a	1 mm
długość mostka	50 mm

przekrój szyny pomiarowej	8×3 mm
odsadzenie pomiarowe b	8 mm
podziałka	1/20 mm
Opakowanie	etui
norma	DIN 862
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Kalibracja	A1

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	011030 200
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	011050 200