

**Garant****DN.G 110404, Gatunek: HB7020**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	250752 HB7020
GTIN	4045197699527
Klasa artykułu	21G

## Opis

DN.G 110404 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 5 mmposuw  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

## Opis techniczny

Łamacz wiórów	SM
posuw $f$	0,2 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$	2,75 mm
promień naroża	0,4 mm

Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110404
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia