

Garant**CCMT 120404, Gatunek: CU7010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260064 CU7010
GTIN	4045197667526
Klasa artykułu	21G

Opis

CCMT 120404 CU7010 Gatunek: CU7010

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: MF

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 210 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Zastosowanie dodatkowe	M

prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	80 - 140 m/min
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 210 m/min
Łamacz wiórów	SS
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Gatunek	CU7010
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	Cermetal
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120404
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia