

**DNMG 150604, Gatunek: CA6525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250696 CA6525
GTIN	4960664513147
Klasa artykułu	25E

Opis

DNMG 150604 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: MQ

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mmposuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 220 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	MQ
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 m/min
Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia