

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250610 25/15
GTIN	4045197650528
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śrubado dźwigni	259018 7
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
długość główki L ₁	35 mm
płytką podporowa	259031 28
wielk. płytki	15 mm
kod ISO uchwytu	PDJNR/L 2525M15
Wielkość chwytu	25 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
Dźwigienka	259015 8
pasująca wymienna płytką skrawająca	DN.. 1506..
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
długość całkowita L	150 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śrubado dźwigni Typ 7	259018 7
Dźwigienka Typ 8	259015 8
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 2	259047 2
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 2	259044 2
Bit PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, 1/4 cala E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
płytko podporowa Typ 28	259031 28
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500