

HOLEX®**Głębokościomierze, zakres pomiarowy: 500 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	418000 500
GTIN	4045197203601
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Szyna pomiar. i noniusz z wyraźnie wygrawerowaną skalą. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie szlifowane. Noniusz chromowany na matowo.

w dostawie::

Od wielk. 500 w kasecie.

norma: DIN 862

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Kalibracja: A1

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka: 1/20 mm

długość noniusza: 39 mm

odsadzenie pomiarowe a: 6 mm

odsadzenie pomiarowe b: 9 mm

długość mostka: 150 mm

przekrój szyny pomiarowej: 12×4 mm

Opis techniczny

zakres pomiarowy	0 - 500 mm
długość mostka	150 mm
odsadzenie pomiarowe a	6 mm
długość noniusza	39 mm

podziałka	1/20 mm
przekrój szyny pomiarowej	12×4 mm
odsadzenie pomiarowe b	9 mm
Opakowanie	sztywny pojemnik
norma	DIN 862
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Kalibracja	A1

Usługi

Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 500 mm	011030 500
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 500 mm	011050 500