

**Garant**

**Uchwyty zaciskowe odsadzone – zewnętrzne 90°, lewe, szerokość chwytu b: 25 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273806 25
GTIN	4045197500014
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:**

- **Bardzo sztywne połączenie i precyzyjny zacisk pomiędzy uchwytem płytki a oprawką zaciskową dzięki uzębionej powierzchni kontaktu.**
- **W celu zapewnienia optymalnego połączenia maksymalny moment dokręcenia śruby mocującej jest wygrawerowany laserowo na chwycie.**
- **Najwyższa dokładność pozycjonowania oraz najwyższa odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania.**

**Pasuje do :**

uchwytów płytek skrawających nr 273820; 273822; 273824; 273828.

**w dostawie::**

Wraz ze śrubami montażowymi.

**wskazówka:**

Uchwyty płytek skrawających należy zamawiać oddzielnie.

W zależności od mocowania i materiału obniżyć początkowe wartości o 30 do 50%.

Szerokość funkcjonalna  $L_4$ : 38 mm

długość główki  $L_1$ : 20,5 mm

długość całkowita L: 160 mm

śruba: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

**Opis techniczny**

długość główki $L_1$	20,5 mm
szerokość chwytu b	25 mm
śruba	279815 9 (TX25; 6 Nm)

Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	38 mm
długość całkowita L	160 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Rodzaj produktu	Głowice skrawające

## Akcesoria

śruba zaciskowa	279910
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymienialnych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX25	674248 TX25
śruba zaciskowa Typ 9	279815 9