

**Garant****WCHX 130508, Typ: SM**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	268496 SM
GTIN	4045197471024
Klasa artykułu	21K

## Opis

### Pasuje do:

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 26.

pasuje do  $\varnothing$  narzędzia  $D_c$ : 26 mm

Gatunek: HB7120

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 110 - 220 m/min

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie dodatkowe: 110 - 140 m/min

## Opis techniczny

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	110 - 220 m/min
Zastosowanie dodatkowe	M
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	110 - 140 m/min
promień naroża	0,2 mm
typ	SM
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7120
Materiał ostrza	HM

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WCHX 130508
liczba wymian/ostrzy	3
pasuje do Ø narzędzia D <sub>c</sub>	26 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia