



## Cyfrowa suwmiarka warsztatowa TWIN CAL IP67, z mackami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 500mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	415357 500
GTIN	7630041106442
Klasa artykułu	45A

### Opis

#### Wykonanie:

Duży wyświetlacz cyfrowy 11 mm, obudowa „Soft touch”, automatyczne wyłączenie (po 2 h), interfejs TLC-TWIN do transmisji danych. Czas pracy ok. 12 000 godzin.

#### Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

#### w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

#### Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498918, nadajnik radiowy nr 498921, wielk. BT.

### Opis techniczny

Ø osadzenia do pomiarów wewnętrznych	20 mm
przełączalny odczyt	mm / cale
zakres pomiarowy	0 - 500 mm
długość szczęk	150 mm
Kalibracja	A1
odczyt	0,0005 cal
odczyt	0,01 mm

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
stopień ochrony IP	IP 67
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,04 mm
norma	ISO 13385
złącze	Złącze Digimatic
złącze	Złącze USB
złącze	TESA Link Connector TLC
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 500 mm	021000 500
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 500 mm	021010 500

## Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Przewody do transmisji danych TLC, 2 m Typ USB	498918 USB
Przewody do transmisji danych TLC, 2 m Typ D	498918 D