

**WCHX 10T308, typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268494 UNI
GTIN	4045197470980
Klasa artykułu	21K

Opis**Pasuje do :**

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 20.

pasują do Ø narzędzia D: 20 mm

Gatunek: HB7130

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 65 - 200 m/min

Opis techniczny

typ	UNI
Zastosowanie główne	UNI
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	65 - 200 m/min
Gatunek	HB7130
Materiał ostrza 	HM
Seria	narzędzia do toczenia i wiercenia 5 w 1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WCHX 10T308
pasują do Ø narzędzia D	20 mm

