


**Dociski boczne Mini-Bulle, para, szerokość rowka a: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375100 16
GTIN	4020772073114
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Bardzo niska konstrukcja (por. tabela: wysokość ponad górną krawędź stołu). Dzięki zeszlifowaniu szczęki zaciskowej można osiągnąć niższą wysokość mocowania i wyrównanie tolerancji głębokości rowka teowego. Dzięki działaniu klina szczęki zaciskowa mocno dociska obrabiany detal do stołu maszyny.

Zastosowanie:

Do bocznego mocowania szczególnie niskich elementów bezpośrednio na stole obrabiarki.

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie i odpuszczana podczas oksydowania.

w dostawie::

Klucz trzpieniowy sześciokątny ISO 2936 C.

wskazówka:

Dostarczane tylko parami!

długość L: 68 mm

szerokość B: 25 mm

skok mocowania: 2,5 mm

wysokość nad górną krawędzią stołu h_1 : 2,5 mm

wysokość nad górną krawędzią stołu h_2 : 17 mm

możliwość zeszlifowania x: 6 mm

Opis techniczny

szerokość rowka a	16 mm
wysokość nad górną krawędzią stołu h_2	17 mm
możliwość zeszlifowania x	6 mm
wysokość H_1	15 mm
skok mocowania	2,5 mm
wysokość nad górną krawędzią stołu h_1	2,5 mm
długość L	68 mm
szerokość B	25 mm
typ	6492