

**Garant****Uchwyt wiertarski MicroClamp walcowe, L = 80, Chwyt walcowy, Typ: 0,2-3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302406 0,2-3
GTIN	4045197556820
Klasa artykułu	31H

**Opis****Wykonanie:**

- prawo- i lewobieżne
- bicie  $\leq 0,005$  mm
- przenoszony moment obrotowy 7 Nm
- dopuszczalna prędkość obrotowa 60000 1/min
- obsługa z boku
- dopuszczalny moment obrotowy dokręcania 2 Nm.

**zakres mocowania 0,2-3,4 mm.****w dostawie::**

Z kluczem do mocowania i z uchwytem poprzecznym rozm. 2.

**Opis techniczny**

zakres mocowania $\varnothing D_1$	0,2 - 3,4 mm
$\varnothing$ chwytu d	16 mm
$\varnothing D_2$	12 mm
$\varnothing$ zewn. D	19 mm
tolerancje chwytu	h6
adapter	Chwyt walcowy
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 18000 min <sup>-1</sup>
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Mikro uchwyty wiertarskie

