

HOLEX®**CNMG 120412 zestaw po 10 szt., Gatunki: HBX130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250254 HBX130
GTIN	4045197816511
Klasa artykułu	22D

Opis

CNMG 120412 zestaw po 10 szt. HBX130 Gatunek: HBX130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania a_p : 1 - 6 mmposuw f : 0,05 - 0,55 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 200 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	1,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
Gatunek	HBX130
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,05 - 0,55 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	1 - 6 mm

Łamacz wiórów	MM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Seria	Wytaczaki
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Seria	Noże
Seria	Oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Głowice skrawające
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	4
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,