

Garant**DC.T 11T304, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260462 HB7120-1
GTIN	4045197817334
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 11T304 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	VM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min

Gatunek	HB7120-1
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia