

Garant
Wytaczaki HM, prawe, długość wysięgu / wielkość płytki: 100/06 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268732 100/06
GTIN	4045197545862
Klasa artykułu	21V

Opis

Wytaczaki HM 100/06 mm kod ISO uchwytu: E12M SGLCR/L06

Miejsce połączenia / podziału: 12 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: GCCT 06020.

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 15,52 mm

Przesunięcie osi L_3 cofniętych uchwytów: 9,15 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	GCCT 06020.
Długość wysięgu L_1	100 mm
śruby mocujące	269028 11
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	15,52 mm
Przesunięcie osi L_3 cofniętych uchwytów	9,15 mm
Miejsce połączenia / podziału	12 mm
kod ISO uchwytu	E12M SGLCR/L06
wielk. płytki	6 mm
Długość całkowita L cofniętych uchwytów	150 mm
wysokość mocowania L_2	11,33 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	neutralne
rodzaj zastosowania	prawe

Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza 	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269417
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX7	674248 TX7
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm	659906 200
śruby mocujące Typ 11	269028 11