



Klucz dynamometryczny bez końcówki wtykowej, maksymalny moment obrotowy: 50Nm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	656220 50
GTIN	4013288219763
Klasa artykułu	63F

Opis

Wykonanie:

Bardzo solidny, jednoramienny klucz dynamometryczny (czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cala) z ergonomicznym uchwytem 2-komponentowym i przełączaną grzechotką z 45 zębami. Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali oraz dobra czytelność na skali głównej i precyzyjnej zapewniają łatwą regulację i zabezpieczenie wartości zadanej. Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne wyzwolenie po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego. Do dokręcania w prawą stronę. **Jednostka miary: Nm, lbfft.**

Funkcja:

Klucz wyzwala się, dając słyszalny oraz wyraźnie wyczuwalny sygnał, i jest natychmiast gotowy do dalszej pracy.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

Od wskazanej wartości **tylko przy dokręcaniu w prawo: $\pm 3\%$.**

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

- L_1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
- l_2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
- L_3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
- L_4 = wymiar końcówki wymiennej
- L = długość całkowita narzędzia
- T_1 = moment dokręcania do ustawienia
- T_2 = zalecany moment obrotowy

Opis techniczny

Karta danych

uchwyt do wymiennych końcówek	9×12 mm
maksymalny moment obrotowy	50 Nm
wskaźnik	analogowy
Regulacja załączenia	przestawny
Norma	DIN EN ISO 6789
zakres momentu obrotowego	10 - 50 Nm
kierunek dociągania	dociąganie w prawo
przełączalny odczyt	Nm
przełączalny odczyt	lbfft
sygnalizacja rozłączenia	akustyczny
sygnalizacja rozłączenia	dotykowy
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie	ze skalą regulacji
Technika pomiarowa	mechaniczny
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Feedback	sygnał akustyczny
Zasada zadziałania	mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l ₃]	285 mm
metoda pomiarowa	Moment obrotowy
dokładność pomiaru momentu obrotowego	±3 %
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l ₂]	17,5 mm
masa	960 g
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l ₁]	267,5 mm
narzędzie wymienne	Narzędzie nasadzane
Kształt przyłącza	do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Kalibracja	O1
podziałka skali, 1 kreska =	0,25 Nm
długość całkowita L	347 mm
funkcja łamania	nie

Karta danych

funkcja Slipper	nie
QuickRelease/ funkcja szybkiej wymiany	nie
wskazówka bierna	nie
Rodzaj produktu	Klucz dynamometryczny

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/656220-50>