

**Podpórki klinowe typu „Herkules”, najwyższa wysokość podpory: 190mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	374900 190
GTIN	4020772072797
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Bardzo stabilna konstrukcja z żeliwa sferoidalnego i stali ulepszonej cieplnie. **Szlifowane powierzchnie klinowe umożliwiają precyzyjne i równomierne ustawianie wysokości**, z dokładnością większą niż 1/10 mm. Regulacja wysokości odbywa się za pomocą śruby radełkowej lub klucza trzpieniowego, 6-kątnego. Podwójne działanie klinów zapewnia duży skok i precyzyjny przesuw w pionie, bez przesunięć bocznych.

Zastosowanie:

**Głównie do obróbki skrawaniem na podstawie wytrasowań
do ciężkich odlewów i odkuwek** na dużych obrabiarkach.

w dostawie::

Wraz z wymienną nakładką soczewkową nr 375000.

wskazówka:

Płaska powierzchnia oporowa z otworem centrującym o $\varnothing$ 12 mm do nakładek nr 375000-375030.

Opis techniczny

najwyższa wysokość podpory	190 mm
nośność	250 kN

Karta danych

zmiana wysokości na jeden obrót śruby	2,02 mm
najniższa wysokość podpory	170 mm
szerokość podstawy	145 mm
długość podstawy	175 mm
typ	6460
Rodzaj produktu	Klin