



Klucz dynamometryczny bez końcówki wtykowej, maksymalny moment obrotowy: 25Nm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	656220 25
GTIN	4013288219756
Klasa artykułu	63F

Opis

Wykonanie:

Bardzo solidny, jednoramienny klucz dynamometryczny (czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cala) z ergonomicznym uchwytem 2-komponentowym i przełączaną grzechotką z 45 zębami. Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali oraz dobra czytelność na skali głównej i precyzyjnej zapewniają łatwą regulację i zabezpieczenie wartości zadanej. Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne wyzwolenie po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego. Do dokręcania w prawą stronę. **Jednostka miary: Nm, lbfft.**

Funkcja:

Klucz wyzwala się, dając słyszalny oraz wyraźnie wyczuwalny sygnał, i jest natychmiast gotowy do dalszej pracy.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

Od wskazanej wartości **tylko przy dokręcaniu w prawo: $\pm 4\%$.**

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

- L_1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
- l_2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
- L_3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
- L_4 = wymiar końcówki wymiennej
- L = długość całkowita narzędzia
- T_1 = moment dokręcania do ustawienia
- T_2 = zalecany moment obrotowy

Opis techniczny

Karta danych

Ustawienie wartości powodującej zadziałanie	ze skalą regulacji
maksymalny moment obrotowy	25 Nm
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l ₁]	222,5 mm
przełączalny odczyt	Nm
przełączalny odczyt	lbfft
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
podziałka skali, 1 kreska =	0,1 Nm
zakres momentu obrotowego	2,5 - 25 Nm
metoda pomiarowa	Moment obrotowy
długość całkowita L	292 mm
Kształt przyłącza	do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
sygnalizacja rozłączenia	akustyczny
sygnalizacja rozłączenia	dotykowy
narzędzie wymienne	Narzędzie nasadzane
Zasada zadziałania	mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Regulacja załączenia	przestawny
wskaźnik	analogowy
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l ₃]	240 mm
uchwyt do wymiennych końcówek	9×12 mm
masa	515 g
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l ₂]	17,5 mm
Technika pomiarowa	mechaniczny
Norma	DIN EN ISO 6789
Kalibracja	O1
kierunek dociągania	dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego	±4 %
Feedback	sygnał akustyczny
funkcja łamania	nie

Karta danych

funkcja Slipper	nie
QuickRelease/ funkcja szybkiej wymiany	nie
wskazówka bierna	nie
Rodzaj produktu	Klucz dynamometryczny

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/656220-25>