



Klucz dynamometryczny bez końcówki wtykowej, maksymalny moment obrotowy: 100Nm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	656220 100
GTIN	4013288219770
Klasa artykułu	63F

Opis

Wykonanie:

Bardzo solidny, jednoramienny klucz dynamometryczny (czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cala) z ergonomicznym uchwytem 2-komponentowym i przełączaną grzechotką z 45 zębami. Słyszalne i wyczuwalne zablokowanie po osiągnięciu wartości skali oraz dobra czytelność na skali głównej i precyzyjnej zapewniają łatwą regulację i zabezpieczenie wartości zadanej. Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne wyzwolenie po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego. Do dokręcania w prawą stronę. **Jednostka miary: Nm, lbfft.**

Funkcja:

Klucz wyzwala się, dając słyszalny oraz wyraźnie wyczuwalny sygnał, i jest natychmiast gotowy do dalszej pracy.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

Od wskazanej wartości **tylko przy dokręcaniu w prawo: $\pm 3\%$.**

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L_1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej

l_2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym

L_3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną

L_4 = wymiar końcówki wymiennej

L = długość całkowita narzędzia

T_1 = moment dokręcania do ustawienia

T_2 = zalecany moment obrotowy

Opis techniczny

Karta danych

narzędzie wymienne	Narzędzie nasadzane
Zasada zadziałania	mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
wskaźnik	analogowy
Feedback	sygnał akustyczny
Technika pomiarowa	mechaniczny
sygnalizacja rozłączenia	akustyczny
sygnalizacja rozłączenia	dotykowy
kierunek dociągania	dociąganie w prawo
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie	ze skalą regulacji
zakres momentu obrotowego	20 - 100 Nm
masa	1052 g
przełączalny odczyt	Nm
przełączalny odczyt	lbfft
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l ₁]	311,5 mm
podziałka skali, 1 kreska =	0,5 Nm
metoda pomiarowa	Moment obrotowy
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l ₂]	17,5 mm
Kształt przyłącza	do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Norma	DIN EN ISO 6789
Regulacja załączenia	przestawny
dokładność pomiaru momentu obrotowego	±3 %
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Kalibracja	O1
uchwyt do wymiennych końcówek	9×12 mm
długość całkowita L	390 mm
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l ₃]	329 mm
maksymalny moment obrotowy	100 Nm
funkcja łamania	nie

Karta danych

funkcja Slipper	nie
QuickRelease/ funkcja szybkiej wymiany	nie
wskazówka bierna	nie
Rodzaj produktu	Klucz dynamometryczny

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/656220-100>