

**Uniwersalne, precyzyjne stoliki pomiarowe z granitu, długość stołu: 260mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	442534 260
GTIN	2050002047044
Klasa artykułu	46H

Opis**Wykonanie:**

Powierzchnia pomiarowa docierana precyzyjnie proszkiem diamentowym. Nadzwyczaj sztywna i masywna konstrukcja. Płyta z twardego kamienia naturalnego o wysokiej jakości i twardości. Dokładny stół pomiarowy z uniwersalnym statywem pomiarowym. Zacisk 3-punktowy dla wysokiej sztywności. **Uchwyt mocujący dla trzpieni czujników zegarowych z dokładną** regulacją dla chwytów Ø 6mm, 8mm, 3/8 cala i czujników dźwigienkowo-zębatych z przewodnicą typu jaskółczy ogon.

Odchyłka płaskości $\leq 2 \mu\text{m}$.

Opis techniczny

długość powierzchni pomiarowej	200 mm
szerokość stołu	140 mm
wysięg	210 mm
szerokość powierzchni pomiarowej	140 mm
Ø ramienia poprzecznego	16 mm

Karta danych

masa	7 kg
wysokość pomiarowa maksymalna	260 mm
gwint przyłączeniowy	M10
Ø kolumny	18 mm
długość stołu	260 mm
Norma	DIN 876
Kalibracja	D1
Rodzaj produktu	statywów pomiarowych

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/442534-260>