



Uniwersalne stoliki pomiarowe, długość stołu: 180mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	442940 180
GTIN	4030234000114
Klasa artykułu	46K

Opis

Wykonanie:

Solidna podstawa z żeliwa, stolik pomiarowy prostokątny. Powierzchnia stolika hartowana, dokładnie szlifowana, z rowkami do odprowadzania pyłu. Solidna, hartowana lub chromowana na matowo kolumna środkowa z gwintem stromym i z nakrętką regulacyjną. Hartowane ub chromowane chromem twardym, przesuwane w poziomie ramię poprzeczne do mocowania czujników zegarowych. Wymienna końcówka z gniazdem do mocowania czujników o \varnothing 8 mm (10 h7 - na zamówienie).

Odchyłka płaskości $\leq 16 \mu\text{m}$.

Opis techniczny

długość stołu	180 mm
wysięg	180 mm
\varnothing ramienia poprzecznego	22 mm
\varnothing kolumny	35 mm
masa	13 kg

szerokość stołu	98 mm
wysokość pomiarowa maksymalna	180 mm
norma	Norma zakładowa
Kalibracja	D1
Rodzaj produktu	statywów pomiarowych

Usługi

Kalibracjastatywów pomiarowych maks. wielkość stolika 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------