


**Płytki skrawające frezowe SOMT 09T304 ER, do frezów do płaszczyzn / kątowych, HBM025****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215080 UNI
GTIN	4069515014885
Klasa artykułu	22A

Opis**Wykonanie:**

Niezwykle **stabilne płytki skrawające**, precyzyjnie spiekane i oszlifowane zgodnie ze znormalizowanymi wymiarami ISO. Dzięki strukturze o bardzo drobnym ziarnie zapewnia dużą twardość i odporność na ścieranie.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 5 \text{ mm}$.

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT 09T304 ER
grubość płytki E	3,97 mm
typ	UNI
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HBM025
Materiał ostrza	HM

Karta danych

liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	280 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	210 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	160 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	140 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	M
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		