

AEG

Wyrzynarka, Typ: STEP100X



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078213 STEP100X
GTIN	4002395136513
Klasa artykułu	07A

Opis

Wykonanie:

Solidne otwornice do uniwersalnego zastosowania, z metalowymi korpusami przekładni i zabezpieczeniem przed przeciążeniem.

Wyrzynarka 700 W ze zmienną preselekcją liczby obrotów i beznarzędziową wymianą brzeszczotu.

· Przyłącze układu odpylania.

System szybkomocujący FIXTEC do szybkiej wymiany brzeszczotów bez użycia narzędzi oraz **włączany ruch wahadłowy** zapewniają optymalną wydajność cięcia i odprowadzanie wiórów przy zmniejszonym zużyciu brzeszczota.

w dostawie::

Wraz z zabezpieczeniem przed zrywaniem wióra.

W komplecie 2 brzeszczoty, adapter odpylający, podstawa ślizgowa, kabel sieciowy 4 m, walizka transportowa.

wskazówka:

Brzeszczoty bagnetowe zob. nr 5888400-5888551.

Opis techniczny

konstrukcja	kształt kabłąkowy
-------------	-------------------

Karta danych

maks. grubość przecinanego drewna	100 mm
częstotliwość sieciowa	50 Hz
masa	2,3 kg
napięcie znamionowe	230 V
skok wahadłowy	4-krotny
cechy szczególne	zastosowanie uniwersalne
maks. wibracje wg EN	10,5 m/s ²
oznaczenie producenta	STEP100X
liczba skoków	1000 - 3200 min ⁻¹
pobór mocy	700 W
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maks. grubość przecinanej stal węglowej	10 mm
wymiana narzędzi bez użycia narzędzi	tak, system FIXTEC
Rodzaj produktu	Piły