



## Przyrządy do pomiarów bicia ze szlifowaną powierzchnią pomiarową, bez czujnika, wysokość ostrzy: 100 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	443000 100
GTIN	4030234000183
Klasa artykułu	46K

### Opis

#### Wykonanie:

**Statyw pomiarowy:** z dokładną regulacją i otworem uchwyty 8 H7. Ramię poprzeczne można dowolnie ustawiać na wysokości i we wszystkich kierunkach. **Koniki:** przesuwne. Lewy konik z kłem stałym, prawy konik - z ruchomym. **Ława pomiarowa:** dokładnie szlifowana, z 2 rowkami teowymi. Do mocowania koników (tolerancja H7) lub statywu pomiarowego. **Płaskość wg DIN 874.**

#### Zastosowanie:

Do pomiaru bicia poprzecznego i wzdłużnego, a także do pomiarów porównawczych równoległości i średnicy.

#### w dostawie::

Ława, statyw pomiarowy. koniki bez pryzm.

Kalibracja: Cena na zapytanie ofertowe

przesunięcie boczne lub wysokościowe koników:  $\pm 0,01$  mm

rozstaw kłków maksymalny: 450 mm

Ø tulei wrzecionowej: 22 mm

Ø kolumny: 22 mm

wysokość kolumny: 200 mm

Ø ramienia poprzecznego: 16 mm

### Opis techniczny

wysokość ostrzy	100 mm
-----------------	--------

Ø ramienia poprzecznego	16 mm
wys. całk. bez statywu pomiarowego	200 mm
długość podstawy	700 mm
szerokość podstawy	180 mm
długość ramienia poprzecznego	125 mm
rozstaw kłków maksymalny	450 mm
Ø kolumny	22 mm
przesunięcie boczne lub wysokościowe koników	±0,01 mm
wysokość kolumny	200 mm
masa	35 kg
Ø tulei wrzecionowej	22 mm
szerokość rowka teowego H7	12 mm
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe

## Aksesoria

Podpórki z rolkami, para do wysokość ostrzy 100 mm	443160 100
Podpórki z rolkami o regulowanej wysokości, para do maks. Ø obrabianego przedmiotu 65 mm	443050 65