



Mały stolik pomiarowy, Typ: 50



Dane zamówienia

Numer katalogowy	442930 50
GTIN	4030234000008
Klasa artykułu	46K

Opis

Wykonanie:

Solidna podstawa z żeliwa ze stabilną prowadnicą i uchw. do czujników. Pow. stolika hartowana, szlifowana i docierana. Uchwyt do czujników zegarowych o \varnothing 8 mm.

Powierzch. stolika z rowkami do odprow. pyłu. Stabilne wyk. bez precyz. regulacji.

Odchyłka płaskości $\leq 5 \mu\text{m}$.

Kalibracja: D1

wysięg: 49 mm

wysokość pomiarowa maksymalna: 100 mm

\varnothing kolumny: 22 mm

\varnothing stołu: 50 mm

wys. całkowita: 200 mm

masa: 2,3 kg

Opis techniczny

\varnothing kolumny	22 mm
wysięg	49 mm
masa	2,3 kg

wysokość pomiarowa maksymalna	100 mm
wys. całkowita	200 mm
Ø stołu	50 mm
norma	DIN 876/0
Kalibracja	D1
Rodzaj produktu	Mały stolik pomiarowy

Usługi

Kalibracja statywów pomiarowych maks. wielkość stolika 400X400 mm	016220 400X400
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja statywów pomiarowych maks. wielkość stolika 400X400 mm	024580 400X400