

**Głębokościomierze hakowe, zakres pomiarowy: 500Lmm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 418500 500L |
| GTIN | 4045197203724 |
| Klasa artykułu | 41Z |

Opis**Wykonanie:**

Noniusz chromowany na matowo. Szyna pomiarowa i noniusz z wyraźnie wygrawerowaną skalą. Szyna wąska, zakończ. występem, z podziałką po obu stronach. Przez przełożenie szyny pomiar. można używać jej **jako zwykłego głębokościomierza**. Powierzchnie pomiarowe precyz. szlifowane.

w dostawie::

Wielk. 500L w kasecie.

Opis techniczny

| | |
|---------------------------|------------------|
| wymiar haka b | 10 mm |
| wymiar haka a | 36 mm |
| przekrój szyny pomiarowej | 20×5 mm |
| podziałka | 1/20 mm |
| długość noniusza | 39 mm |
| zakres pomiarowy | 0 - 500 mm |
| długość mostka | 250 mm |
| Opakowanie | sztywny pojemnik |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,1 mm |
| Norma | ISO 13385 |

Karta danych

| | |
|--------------------|--------------------|
| Technika pomiarowa | analogowy |
| materiał | Stal stopowa, INOX |
| wszystkie części | hartowane |
| Kalibracja | A2 |
| Rodzaj produktu | Głębokościomierze |

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/418500-500L>