

**Sworznie dociągające Mori-Seiki, uszczelnione, kształt A, z otworem Ø 7 mm, do stożka niesamohamownego: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308623 40
GTIN	4069515028783
Klasa artykułu	32Z

Opis**Opis:**

Uchwyt narzędziowy zostaje dokręcony we wrzecionie przez sworznie dociągające chwytaka wrzeciona. Sworznie dociągające są dostępne w różnych wersjach. Stanowią istotny element łączący maszynę z narzędziem. Wymagania stawiane sworzniom dociągającym pod względem dokładności, trwałości i niezawodności są wysokie.

Zastosowanie:

- do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT),
- w centrach obróbczych (obrabiarki z automatyczną wymianą narzędzi)
- w obrabiarkach numerycznych (obrabiarki bez automatycznej wymiany narzędzi).

wskazówka:

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.

Podczas montażu sworznia dociągającego pamiętać o prawidłowym momencie dokręcenia.

ISO 7388-3 odpowiada dawnej normie DIN 69872.

Opis techniczny

Ø główki D ₁	19 mm
L ₁	26 mm
do stożka niesamohamownego	40
Ø kołnierza D	23 mm

Karta danych

kąt A	15 stopni
maks. moment obrotowy dokręcania	50 Nm
Długość całkowita L	54 mm
gwint M	M16
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 40
Właściwości otworu	z otworem Ø 7 mm
norma na sworznie dociągające	ISO 7388-3
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające