

**HOLEX®****Wysokościomierze traserskie z lupą, wysokość trasowania: 600 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	443805 600
GTIN	4045197326843
Klasa artykułu	42D

**Opis****Wykonanie:**

**Stabilna podstawa z docieraną powierzchnią ustawienia.** Dokładność odczytu 0,02 mm przy regulacji dokładnej. Rysik traserski **pokryty węglnikami spiekanyymi**. Z przesuwną szyną pomiarową, lupą i śrubą ustalającą.

norma: Norma zakładowa

materiał: Stal stopowa, INOX

Kalibracja: E1

noniusz: 1/50 mm

granica błędu: 0,06 mm

przekrój kolumny pomiarowej: 35×12 mm

długość podstawy: 175 mm

szerokość podstawy: 120 mm

**Opis techniczny**

długość podstawy	175 mm
przekrój kolumny pomiarowej	35×12 mm
szerokość podstawy	120 mm

Kalibracja	E1
wysokość trasowania	600 mm
noniusz	1/50 mm
granica błędu	0,06 mm
norma	Norma zakładowa
Technika pomiarowa	analogowy
materiał	Stal stopowa, INOX

## Usługi

Kalibracja wysokościomierzy/wysokościomierzy traserskich maks. zakres pomiarowy 1000 mm	014350 1000
Znakowanie opis laserowy	018940

## Akcesoria

Zamienny rysik traserski z płytką HM	443814
Zastępczy rysik traserski, z węglikiem spiekany. Typ E	443816 E
Zastępczy rysik traserski, z węglikiem spiekany. Typ R	443816 R