

**Mitutoyo**
**Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 200-225 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420500 200-225
GTIN	4946368215013
Klasa artykułu	44A

**Opis**
**Wykonanie:**

**Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych.** Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Bębenek chromowany na matowo. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

od wielk. 100–125, lakierowany kabłąk żeliwny.

**w dostawie::**

Od wielk. -50 50 z 1 sprawdzianem.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B2

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 4  $\mu$ m

$\varnothing$  wrzeciona: 6,35 mm

$\varnothing$  bębena pomiarowego: 18 mm

masa: 1,08 kg

**Opis techniczny**

$\varnothing$ bębena pomiarowego	18 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm

skok wrzeciona	1/50 mm
zakres pomiarowy	200 - 225 mm
odczyt	0,01 mm
Ø wrzeciona	6,35 mm
masa	1,08 kg
wykonanie powierzchni pomiarowej	Z węglnikami spiekanyymi
Kalibracja	B2
Kalibracja	B1
granica błędu	4 µm
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

## Usługi

Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 300 mm	012110 300
Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 300 mm	012050 300
Znakowanie opis laserowy	018940