



Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 50-75 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	420402 50-75
GTIN	4045197367341
Klasa artykułu	41B

Opis

Wykonanie:

Bardzo dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych.

Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe.

Dźwignia ustalająca.

Grzechotka precyzyjna oraz izolująca osłona dłoni.

Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

z napędem szybkiego przesuwu i wysuniętą grzechotką precyzyjną do obsługi jednoręcznej i obsługi w uchwycie.

w dostawie::

Od wielk. 2550 wraz z 1 wzorcem nastawczym.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B2

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

Ø wrzeciona: 6,5 mm

Ø bębena pomiarowego: 19 mm

Opis techniczny

podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
odczyt	0,01 mm

zakres pomiarowy	50 - 75 mm
Ø bębena pomiarowego	19 mm
Ø wrzeciona	6,5 mm
Kalibracja	B2
Kalibracja	B1
norma	DIN 863
grzechotka precyzyjna	tak
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 100 mm	012110 100
Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 100 mm	012050 100
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100

Akcesoria

Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 50 mm	421100 50
---	-----------