

**Mitutoyo**
**Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 75-100 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420500 75-100
GTIN	4946368385655
Klasa artykułu	44A

**Opis**
**Wykonanie:**

**Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych.** Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Bębenek chromowany na matowo. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

od wielk. 100–125, lakierowany kabłąk żeliwny.

**w dostawie::**

Od wielk. -50 50 z 1 sprawdzianem.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B2

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

granica błędu: 3  $\mu$ m

$\varnothing$  wrzeciona: 6,35 mm

$\varnothing$  bębena pomiarowego: 18 mm

**Opis techniczny**

podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
$\varnothing$ wrzeciona	6,35 mm
zakres pomiarowy	75 - 100 mm

wykonanie powierzchni pomiarowej	Z węglnikami spiekanyymi
Ø bębena pomiarowego	18 mm
skok wrzeciona	1/50 mm
odczyt	0,01 mm
Kalibracja	B2
Kalibracja	B1
granica błędu	3 µm
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

### Usługi

Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 100 mm	012110 100
Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 100 mm	012050 100
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100

### Akcesoria

Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 75 mm	421100 75
---	-----------