

## Czujnik krawędziowy 2D z sygnalizacją świetlną, Ø trzpienia chwytowego: 20 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	359070 20
GTIN	4045197383112
Klasa artykułu	38D

### Opis

#### Wykonanie:

Osadzenie na sprężynie kulki czujnika chroni przyrząd przed uszkodzeniem w przypadku zbyt silnego najechnia.

Elementy robocze hartowane i szlifowane.

dokładność ruchu obrotowego  $\pm 0,01$  mm.

#### Funkcja:

Po **zetsknięciu się kulki czujnika z metalowym detalem** baterie (typ: V13HM) powodują zaświecenie lampki = rozpoznanie punktu odniesienia.

#### Zastosowanie:

- **ustawianie powierzchni albo krawędzi odniesienia detali**
- **ustalenie środka otworów centrycznie w stosunku do wrzeciona maszyny.**

#### w dostawie::

Wraz z baterią specjalną nr 081560 wielk. A23.

Ø kulki czujnika: 10 mm

długość całkowita: 94 mm

### Opis techniczny

Ø trzpienia chwytowego	20 mm
Ø kulki czujnika	10 mm
długość całkowita	94 mm
liczba baterii	1
z bateriami / akumulatorkami	081560 A23