

**Podkładki, do gwintu: M14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375340 M14
GTIN	4020772082857
Klasa artykułu	35A

**Opis****Wykonanie:**

Bardzo grube, płasko tłoczone i hartowane, krawędzie załamane.

**Zastosowanie:**

Nadają się szczególnie do stosowania z łapami dociskowymi.  
Specjalnie do wykonywania przyrządów.

**Norma:****DIN 6340**

Ø otworu  $d_1$ : 15 mm

Ø zewn.  $D_2$ : 40 mm

grubość  $h$ : 5 mm

**Opis techniczny**

grubość $h$	5 mm
Ø otworu $d_1$	15 mm
Ø zewn. $D_2$	40 mm
do gwintu	M14
typ	6340

