

**Podkładki stożkowe kształt D, do gwintu: M14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375355 M14
GTIN	4020772081898
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Kształty C i D utwardzane dyfuzyjnie, kształt G ulepszany cieplnie.

Zastosowanie:

Kompensacja kątowa do 3° przy użyciu kompletu

kształt D - przeznaczony jest tylko do otworów,
które zapewniają całkowite przyleganie podkładki.

Norma:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Ø otworu d₂: 16,5 mm

Ø zewn. d₄: 28 mm

grubość h₃: 5,6 mm

Opis techniczny

grubość h ₃	5,6 mm
Ø zewn. d ₄	28 mm
do gwintu	M14
Ø otworu d ₂	16,5 mm
typ	6319D

