

**Podkładki, do gwintu: M36****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375340 M36
GTIN	4020772082932
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Bardzo grube, płasko tłoczone i hartowane, krawędzie załamane.

Zastosowanie:

Nadają się szczególnie do stosowania z łapami dociskowymi.
Specjalnie do wykonywania przyrządów.

Norma:**DIN 6340**

Ø otworu d_1 : 38 mm

Ø zewn. D_2 : 80 mm

grubość h : 10 mm

Opis techniczny

Ø otworu d_1	38 mm
Ø zewn. D_2	80 mm
do gwintu	M36
grubość h	10 mm
typ	6340

