

**Podkładki, do gwintu: M20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375340 M20
GTIN	4020772082888
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Bardzo grube, płasko tłoczone i hartowane, krawędzie załamane.

Zastosowanie:

Nadają się szczególnie do stosowania z łapami dociskowymi.
Specjalnie do wykonywania przyrządów.

Norma:**DIN 6340**

Ø otworu d_1 : 21 mm

Ø zewn. D_2 : 50 mm

grubość h : 6 mm

Opis techniczny

Ø zewn. D_2	50 mm
grubość h	6 mm
Ø otworu d_1	21 mm
do gwintu	M20
typ	6340

