

**Podkładki, do gwintu: M24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375340 M24
GTIN	4020772082901
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Bardzo grube, płasko tłoczone i hartowane, krawędzie załamane.

Zastosowanie:

Nadają się szczególnie do stosowania z łapami dociskowymi.
Specjalnie do wykonywania przyrządów.

Norma:**DIN 6340**

Ø otworu d_1 : 25 mm

Ø zewn. D_2 : 60 mm

grubość h : 8 mm

Opis techniczny

Ø otworu d_1	25 mm
do gwintu	M24
grubość h	8 mm
Ø zewn. D_2	60 mm
typ	6340

