

**Podkładki stożkowe kształt D, do gwintu: M8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375355 M8
GTIN	4020772081867
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Kształty C i D utwardzane dyfuzyjnie, kształt G ulepszany cieplnie.

Zastosowanie:

Kompensacja kątowa do 3° przy użyciu kompletu

kształt D - przeznaczony jest tylko do otworów,
które zapewniają całkowite przyleganie podkładki.

Norma:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Ø otworu d_2 : 9,6 mm

Ø zewn. d_4 : 17 mm

grubość h_3 : 3,5 mm

Opis techniczny

do gwintu	M8
Ø otworu d_2	9,6 mm
Ø zewn. d_4	17 mm
grubość h_3	3,5 mm
typ	6319D

