



Waleczki pomiarowe do gwintów - zestawy, Ø drutu: 1,100 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	422490 1,100
GTIN	2050001063557
Klasa artykułu	46P

Opis

Wykonanie:

Waleczki do pomiaru gwintów, hartowane i dokładnie docierane, uchwyt chromowany na matowo. Pierścień osadczy w otworze mocującym zapewnia właściwe, obrotowe osadzenie na wrzecionie pomiarowym.

W zamówieniu należy koniecznie podać Ø wrzeciona pomiarowego (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Zastosowanie:

Do określania Ø podziałowej gwintów zewnętrznych metodą trójwałeczkową, z zastosowaniem mikrometru zewnętrznego albo długościomierza.

w dostawie::

Po jednym uchwycie z jednym waleczkiem pomiarowym i po jednym uchwycie z dwoma waleczkami pomiarowymi w kasecie z tworzywa sztucznego.

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: M12

granica błędu: $\pm 1 \mu\text{m}$

do gwintu: M12

do skoku gwintu P: 1,75

wymiar kontrolny M wg DIN 13, str. 1: 12,650 mm

Opis techniczny

wymiar kontrolny M wg DIN 13, str. 1	12,650 mm
--------------------------------------	-----------

do skoku gwintu P	1,75
Ø drutu	1,1 mm
do gwintu	M12
granica błędu	±1 µm
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	M12
Rodzaj produktu	Waleczek mierniczy do gwintów (para)

Usługi

Kalibracja waleczków pomiarowych do gwintów	018780
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkkS waleczków pomiarowych do gwintów	019160