

**HOLEX****Zestawy wiertel krętych HSS nr 114360, do uzupełniania, TiN, Typ: 1-10,5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	115265 1-10,5
GTIN	4045197024756
Klasa artykułu	12B

**Opis****Wykonanie:**

Zestawione z wiertel krętych DIN 338.  
Normalna grubość rdzenia, bez wzniosu rdzenia.  
Precyzyjne zaszlifowanie ostrza.

**Szlifowane kształtowo:**

Wysoka dokładność ruchu obrotowego i podziałki, wiertła do produkcji seryjnej.  
Końcówka o kształcie C od wielk. 2,4 mm  
chłodzenie wewnętrzne: nie  
chwyt: Trzpień walcowy  
zakres wiertel: 1 - 10,5 mm  
liczba wiertel: 24  
Ø otworu rdzenia: 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm  
stopniowanie średnic wiertel co: 0,5 mm

**Opis techniczny**

zakres wiertel	1 - 10,5 mm
stopniowanie średnic wiertel co	0,5 mm
liczba wiertel	24

chwyt	Trzpień walcowy
Ø otworu rdzenia	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Liczba zębów Z	2
powłoka	TiN
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 338
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	h8
kąt wierzchołkowy	118 stopni
Kąt linii śrubowej	35-40 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
w kasecie,	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte