




## Kamienie teowe luźne, szlifowane, do nastawiania, wymiar rowka b1 maszyny: 10 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	375375 10
GTIN	4020772071813
Klasa artykułu	35A

### Opis

#### Wykonanie:

Obustronny, bardzo dokładny szlif pozwala zaoszczędzić czas niezbędny do pozycjonowania przyrządów, imadeł i podzielnic, które muszą być ustawione równolegle do rowków teowych stołu obrabiarki. Eliminuje to konieczność pomiaru za pomocą czujnika zegarowego.

#### Zastosowanie:

Po zgrubnym ustawieniu przyrządu wsuwa się luźne kamienie w rowki teowe z boku. **Podczas transportu przyrządu kamienie nie wystają od spodu, co eliminuje możliwość uszkodzenia stołu maszyny.** W przypadku podwójnego mocowania na jedną obrabiarkę wystarczają 2 lub 4 sztuki.

#### Norma:

**DIN 6323**

#### Materiał:

Stal C 15, utwardzana dyfuzyjnie.  
wymiar rowka  $b_2$  przyrządu: 12 mm  
wysokość H: 12 mm  
wysokość  $H_1$ : 3,6 mm  
długość: 20 mm

### Opis techniczny

wysokość $H_1$	3,6 mm
długość	20 mm
wymiar rowka $b_2$ przyrządu	12 mm
wymiar rowka $b_1$ maszyny	10 mm
wysokość H	12 mm
typ	6323