

**Kamienie precyzyjne, wymiar rowka b1 maszyny: 12/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375375 12/12
GTIN	4020772071820
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Obustronny, bardzo dokładny szlif pozwala zaoszczędzić czas niezbędny do pozycjonowania przyrządów, imadeł i podzielnic, które muszą być ustawione równolegle do rowków teowych stołu obrabiarki. Eliminuje to konieczność pomiaru za pomocą czujnika zegarowego.

Zastosowanie:

Po zgrubnym ustawieniu przyrządu wsuwa się luźne kamienie w rowki teowe z boku. **Podczas transportu przyrządu kamienie nie wystają od spodu, co eliminuje możliwość uszkodzenia stołu maszyny.** W przypadku podwójnego mocowania na jedną obrabiarkę wystarczają 2 lub 4 sztuki.

Norma:**DIN 6323****Materiał:**

Stal C 15, utwardzana dyfuzyjnie.

Opis techniczny

wymiar rowka b ₁ maszyny	12 mm
-------------------------------------	-------

wymiar rowka b_2 przyrządu	12 mm
długość	20 mm
wysokość H_1	5,5 mm
wysokość H	28,6 mm
typ	6323
Rodzaj produktu	Wkładki teowe