

**Podkładki stożkowe kształt G, do gwintu: M16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375360 M16
GTIN	4020772082024
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Kształty C i D utwardzane dyfuzyjnie, kształt G ulepszany cieplnie.

Zastosowanie:

kształt G dzięki dużej średnicy nadaje się również do mocowania przez rowek docisku.
Kompensacja kątowna do 3° przy użyciu kompletu

Norma:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Ø otworu d_2 : 19 mm

Ø zewn. d_5 : 44 mm

grubość h_4 : 7 mm

Opis techniczny

grubość h_4	7 mm
Ø otworu d_2	19 mm
Ø zewn. d_5	44 mm
do gwintu	M16
typ	6319G

