




Kamienie teowe luźne, szlifowane, do nastawiania, wymiar rowka b1 maszyny: 14 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	375375 14
GTIN	4020772071844
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Obustronny, bardzo dokładny szlif pozwala zaoszczędzić czas niezbędny do pozycjonowania przyrządów, imadeł i podzielnic, które muszą być ustawione równolegle do rowków teowych stołu obrabiarki. Eliminuje to konieczność pomiaru za pomocą czujnika zegarowego.

Zastosowanie:

Po zgrubnym ustawieniu przyrządu wsuwa się luźne kamienie w rowki teowe z boku. **Podczas transportu przyrządu kamienie nie wystają od spodu, co eliminuje możliwość uszkodzenia stołu maszyny.** W przypadku podwójnego mocowania na jedną obrabiarkę wystarczają 2 lub 4 sztuki.

Norma:

DIN 6323

Materiał:

Stal C 15, utwardzana dyfuzyjnie.
wymiar rowka b_2 przyrządu: 20 mm
wysokość H: 14 mm
wysokość H_1 : 5,5 mm
długość: 32 mm

Opis techniczny

wymiar rowka b_2 przyrządu	20 mm
długość	32 mm
wymiar rowka b_1 maszyny	14 mm
wysokość H_1	5,5 mm
wysokość H	14 mm
typ	6323