


**Garant****Zestawy wiertel krętych HSS/E nr 114400, do uzupełniania, bez powłoki, Typ: 6-10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	115300 6-10
GTIN	4045197024855
Klasa artykułu	11B

**Opis****Wykonanie:**

Zestawione z wiertel krętych DIN 338.

**Szlifowane kształtowo:** wysoka dokładność ruchu obrotowego i podziałki, precyzyjne zaszlifowanie ostrza. Wiertła do prac produkcyjnych.

**wzmocniony rdzeń**, niepowlekane.

Końcówka o kształcie C od wielk. 2 mm

chłodzenie wewnętrzne: nie

chwyt: Trzpień walcowy

zakres wiertel: 6 - 10 mm

liczba wiertel: 41

stopniowanie średnic wiertel co: 0,1 mm

**Opis techniczny**

zakres wiertel	6 - 10 mm
stopniowanie średnic wiertel co	0,1 mm
liczba wiertel	41
chwyt	Trzpień walcowy
Liczba zębów Z	2
powłoka	bez powłoki

Materiał ostrza &nbsp;	HSS E
norma	DIN 338
typ	N
Tolerancja $\varnothing$ nominalnej	h8
kąt wierzchołkowy	130 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
w kasecie,	nie
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte