

**Podkładki stożkowe kształt G, do gwintu: M20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375360 M20
GTIN	4020772082031
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Kształty C i D utwardzane dyfuzyjnie, kształt G ulepszany cieplnie.

Zastosowanie:

kształt G dzięki dużej średnicy nadaje się również do mocowania przez rowek docisku.
Kompensacja kątowa do 3° przy użyciu kompletu

Norma:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Ø otworu d_2 : 23,2 mm

Ø zewn. d_5 : 50 mm

grubość h_4 : 8 mm

Opis techniczny

grubość h_4	8 mm
Ø otworu d_2	23,2 mm
do gwintu	M20
Ø zewn. d_5	50 mm
typ	6319G

